

オリジナルシャンク



用法

▶ ホルダーとキャップチップのつなぎとして使用します。

特長

① ストレートシャンク、オフセットシャンクと同じ硬度の高い材質ベリリウム銅 25 合金を使用しています。


② 母材φ 16 を使用し、φ 9、φ 13 用キャップチップに対応させ本体取付側は、MT2、φ 16¹/₁₀、φ 16¹/₅ 取付けテーパーを用意しています。

※ φ 9 用は低加圧条件の下でご使用下さい。

段付シャンク 当社オリジナル

受マークと文字色は受注生産です。

【φ 9 用】



スパナ2面 幅 13

注文コード

(0) **B** 径 - **A** - テーパー


φ9 : テーパー MT2 又は 16¹/₁₀, 16¹/₅ 受

単位 : mm

寸 法		
径	A	L
9	38	38
9	56	56
9	76	76
9	96	96

低加圧条件下でご使用下さい。

【φ 13 用】



スパナ2面 幅 13

φ13 : テーパー MT2 又は 16¹/₁₀, 16¹/₅ 受

単位 : mm

寸 法		
径	A	L
13	30	36
13	40	46
13	50	56
13	60	66
13	70	76
13	80	86
13	90	96
13	100	106
13	110	116
13	120	126
13	130	136
13	140	146
13	150	156